

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 12/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260001 12/09
GTIN	4045197929242
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	12 mm
ISO-kode holder	SCSCR/L 1212F09
Hovedlængde L ₁	19 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Funktionsbredde L ₄	16 mm
Samlet længde L	80 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Plattestørrelse	9 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500