

**Garant****Helprofilplatte 30°, indvendigt højre, HB7125, Antal gevind pr. tomme: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270980 10
GTIN	4045197929341
Artikelklasse	21J

**Teknisk beskrivelse**

Antal gevind pr. tomme	10
Skæremateriale	HM
Indvendig/udvendig anvendelse	indvendigt
Indsatstype	højre
Vendeskærsplatteprofil	Hel profil
Type	HB7125
Gevindtype	RD-LH
Gevindtype	RD
Gevindstandard	DIN 405
Rund flankevinkel	30 grader
Tykkelse	3,6 mm
Plattestørrelse L	16 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til gevinddrejning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	S
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
våd, maksimal	egnet		