

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260001 25/12
GTIN	4045197929303
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 20
ISO-kode holder	SCSCR/L 2525M12
Hovedlængde L ₁	27 mm
Underlægsplade	269005 6
Plattestørrelse	12 mm
Skrue til underlagsplade	269013 5
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Samlet længde L	151 mm
Skaftstørrelse	25 mm
passende vendeskærplatter	CC.. 1204..
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500