

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260001 16/12
GTIN	4045197929273
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skrue til underlagsplatte	269013 5
Samlet længde L	101 mm
Funktionsbredde L ₄	20 mm
Underlægsplade	269005 6
Vendeplatteskruesæt	269028 20
Plattestørrelse	12 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Skaftstørrelse	16 mm
ISO-kode holder	SCSCR/L 1616H12
Hovedlængde L ₁	22 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 20

269028 20

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500