

Helprofilplatte 30°, indvendig venstre, HB7125, Antal gevind pr. tomme: 8**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270990 8
GTIN	4045197929389
Artikelklasse	21J

Teknisk beskrivelse

Antal gevind pr. tomme	8
Skæremateriale	HM
Indsatstype	venstre
Indvendig/udvendig anvendelse	indvendigt
Vendeskærsplatteprofil	Hel profil
Type	HB7125
Gevindtype	RD
Gevindtype	RD-LH
Gevindstandard	DIN 405
Rund flankevinkel	30 grader
Tykkelse	3,6 mm
Plattestørrelse L	16 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	60 m/min	S
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
våd, maksimal	egnet		