

**Honeywell****Nitrilhandsker, par Perfect Poly® Skin, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094250 10
GTIN	3603835501383
Artikelklasse	09A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Perfect Poly® Skin. Ekstremt fintfølede og tætsiddende handske med god gribesikkerhed, høj komfort og bestandighed. **Silikonefri.**

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Gribeevne ved fugt	moderat
Materiale, belægning	PU
Varmebeskyttelse	kendes ikke
Gribeevne ved olie	moderat
Handskestørrelse	10
Producentbetegnelse	Perfect Poly Skin

Føleevne	meget god
silikonefri	ja
Åndbarhed	meget god
DMF-fri	nej
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	10
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
Handskeegenskab	Silikonefri
EN 388	3111X
Bæremateriale	Polyamid
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	220 - 260 mm
Farve	grå / blå
Vægt	14-20 g
Strikketeknologi	15G
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	1
Produkttype	Universalhandsker