

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-600, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094240 10
GTIN	10076490499317
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-600. Handsker i fin strik med belægning på håndfladen til tørre arbejdsomgivelser. Egnede til præcise arbejder, høj åndbarhed. Med tyndt basismateriale til brug i industrien ved lette og fine arbejder, hvor der kræves **maksimal bevægelighed**. Beskyttelse af produkterne mod fingeraftryk, rester fra selve handsken og tilsmudsning fra det ene produkt til det andet. Særlig velegnet til montage af smådele som kuglelejer, led og fjedre.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

DMF-fri	nej
Handskestørrelse	10
Pasform	meget god
Gribeevne ved fugt	moderat

Gribeevne ved olie	moderat
Føleevne	meget god
Materiale, belægning	PU
silikonefri	nej
Varmebeskyttelse	kendes ikke
Åndbarhed	meget god
Serie	HyFlex®
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Indhold	12
EN 388	3121A
Bæremateriale	Nylon
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	200 mm
Farve	hvid
Vægt	11,6 g
Strikketeknologi	15G
Anvendelse	flergangsbrug
Materiale	PU
Skærebeskyttelsesklasse	A
Produkttype	Universalhandsker