

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-800, Handskestørrelse: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094350 11
GTIN	10076490480865
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex®-serie. Alsidige handsker med nitrilskumbelægning til præcist og generelt arbejde. God balance mellem komfort, bevægelighed og håndbeskyttelse. Med Ansell zonz® Comfort Fit Technology™, som giver mindre træthed i hænderne. Öko-Tex® Standard 100.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Materiale, belægning	Nitril
Varmebeskyttelse	kendes ikke
Gribeevne ved fugt	moderat
Pasform	meget god
DMF-fri	ja

Åndbarhed	meget god
Handskestørrelse	11
Føleevne	meget god
Gribeevne ved olie	god
silikonefri	ja
Serie	HyFlex®
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
Indhold	12
Handskeegenskab	Silikonefri
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
Handskeegenskab	latexfri
Handskeegenskab	DMF-fri
EN 388	3131A
Bæremateriale	Nylon
Belægning	Nitrilskum
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Længde	199 mm
Farve	grå / hvid
Vægt	20,4 g
Strikketeknologi	15G
Anvendelse	flergangsbrug
Materiale	Nitrilskum
Skærebeskyttelsesklasse	A
Produkttype	Universalhandsker

