



## Ringstansværktøj, komplet sæt i holder, Stanseområde: 3-20mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	832100 3-20
GTIN	3700825601594
Artikelklasse	86C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Tokomponentholder (undtagen str. 3–20) med pistolgreb med udskiftelige præcisionslebne stanseknive. Til fremstilling af tætningsringe i én arbejdsgang kan der anbringes 2 stanseknive i holderen med forskellig Ø.

#### Anvendelse:

Til udstansning eller fremstilling af skiver/ringe i én arbejdsgang. Til gummi, læder, filt, kunststof, kork, stof eller lignende materialer.

#### Leveringsomfang:

1 stansekniv af hver Ø nr. 832110: 10 stk. str. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

Kombinationsmuligheder for stanseknive indvendig : udvendig (mm): 3–10 indiv. m.12–20 udv.

Beholder, længdexbreddexhøjde (mm): kunststof 140×100×40

#### Bemærk:

- Brug træ, læder eller lignende som underlag ved udstansning.
- Følgende kombinationsmuligheder er ikke mulige: 20 (indvendig) med 22 (udvendig); 30 (indvendig) med 32 (udvendig); 40 (indvendig) med 42 (udvendig); 50 (indvendig) med 52 (udvendig).

### Teknisk beskrivelse

Stanseområde	3 - 20 mm
--------------	-----------

Produkttype

Stanseværktøj

**Tilbehør**

Reservestansekniv Til hul-Ø 3 mm	832110 3
Holder Til stanseområde 3-20 mm	832120 3-20
Cirkelskærerkniv	832130
Reservestansekniv Til hul-Ø 6 mm	832110 6
Reservestansekniv Til hul-Ø 8 mm	832110 8
Centrerspids, affjedret	832140
Reservestansekniv Til hul-Ø 4 mm	832110 4
Reservestansekniv Til hul-Ø 14 mm	832110 14
Reservestansekniv Til hul-Ø 12 mm	832110 12
Reservestansekniv Til hul-Ø 16 mm	832110 16
Reservestansekniv Til hul-Ø 10 mm	832110 10
Reservestansekniv Til hul-Ø 20 mm	832110 20
Reservestansekniv Til hul-Ø 18 mm	832110 18