



## Ringstansseværktøj, komplet sæt i holder, Stanseområde: 2-60mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	832100 2-60
GTIN	3700825601716
Artikelklasse	86C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Tokomponentholder (undtagen str. 3–20) med pistolgreb med udskiftelige præcisionslebne stanseknive. Til fremstilling af tætningsringe i én arbejdsgang kan der anbringes 2 stanseknive i holderen med forskellig Ø.

#### Anvendelse:

Til udstansning eller fremstilling af skiver/ringe i én arbejdsgang. Til gummi, læder, filt, kunststof, kork, stof eller lignende materialer.

#### Leveringsomfang:

1 stansekniv af hver Ø nr. 832110: 34 stk. str. 2#60

Kombinationsmuligheder for stanseknive indvendig : udvendig (mm): 2–10 indv. med 12–60 udv. 12–20 indv. med 22–60 udv. 22–30 indv. med 32–60 udv. 32–40 indv. med 42–60 udv. 42–50 indv. med 52–60 udv.

Beholder, længdexbreddexhøjde (mm): stålplade ca. 380×315×55

Centrerspids nr. 832140: 1 stk.

1 cirkelskærer af hver Ø: 55–420 mm

#### Bemærk:

- **Brug træ, læder eller lignende som underlag ved udstansning.**
- **Følgende kombinationsmuligheder er ikke mulige: 20 (indvendig) med 22 (udvendig); 30 (indvendig) med 32 (udvendig); 40 (indvendig) med 42 (udvendig); 50 (indvendig) med 52 (udvendig).**

## Teknisk beskrivelse

Stanseområde	2 - 60 mm
Produkttype	Stanseværktøj

## Tilbehør

Centerspids, affjedret	832140
Reservestansekniv Til hul-Ø 6 mm	832110 6
Cirkelskærerkniv	832130
Holder Til stanseområde 2-60 mm	832125 2-60
Holder til stansekniv Stanseområde 2-60 mm	832150 2-60
Holder Til stanseområde 2-60 mm	832120 2-60
Holder til stansekniv Stanseområde 2-60 mm	832155 2-60
Reservestansekniv Til hul-Ø 8 mm	832110 8
Reservestansekniv Til hul-Ø 4 mm	832110 4
Reservestansekniv Til hul-Ø 3 mm	832110 3
Reservestansekniv Til hul-Ø 38 mm	832110 38
Reservestansekniv Til hul-Ø 48 mm	832110 48
Reservestansekniv Til hul-Ø 28 mm	832110 28
Reservestansekniv Til hul-Ø 46 mm	832110 46
Reservestansekniv Til hul-Ø 18 mm	832110 18
Reservestansekniv Til hul-Ø 52 mm	832110 52
Reservestansekniv Til hul-Ø 10 mm	832110 10
Reservestansekniv Til hul-Ø 54 mm	832110 54
Reservestansekniv Til hul-Ø 24 mm	832110 24
Reservestansekniv Til hul-Ø 16 mm	832110 16
Reservestansekniv Til hul-Ø 34 mm	832110 34
Reservestansekniv Til hul-Ø 22 mm	832110 22

Reservestansekniv Til hul-Ø 5 mm	832110 5
Reservestansekniv Til hul-Ø 58 mm	832110 58
Reservestansekniv Til hul-Ø 32 mm	832110 32
Reservestansekniv Til hul-Ø 30 mm	832110 30
Reservestansekniv Til hul-Ø 60 mm	832110 60
Reservestansekniv Til hul-Ø 26 mm	832110 26
Reservestansekniv Til hul-Ø 20 mm	832110 20
Reservestansekniv Til hul-Ø 50 mm	832110 50
Reservestansekniv Til hul-Ø 44 mm	832110 44
Reservestansekniv Til hul-Ø 7 mm	832110 7
Reservestansekniv Til hul-Ø 2 mm	832110 2
Reservestansekniv Til hul-Ø 12 mm	832110 12
Reservestansekniv Til hul-Ø 36 mm	832110 36
Reservestansekniv Til hul-Ø 9 mm	832110 9
Reservestansekniv Til hul-Ø 14 mm	832110 14
Reservestansekniv Til hul-Ø 40 mm	832110 40
Reservestansekniv Til hul-Ø 56 mm	832110 56
Reservestansekniv Til hul-Ø 42 mm	832110 42