

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-600, Handskestørrelse: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094240 11
GTIN	10076490886568
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-600. Handsker i fin strik med belægning på håndfladen til tørre arbejdsomgivelser. Egnede til præcise arbejder, høj åndbarhed. Med tyndt basismateriale til brug i industrien ved lette og fine arbejder, hvor der kræves **maksimal bevægelighed**. Beskyttelse af produkterne mod fingeraftryk, rester fra selve handsken og tilsmudsning fra det ene produkt til det andet. Særlig velegnet til montage af smådele som kuglelejer, led og fjedre.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Varmebeskyttelse	kendes ikke
DMF-fri	nej
Gribeevne ved olie	moderat
Føleevne	meget god

Gribeevne ved fugt	moderat
Pasform	meget god
Materiale, belægning	PU
Åndbarhed	meget god
silikonefri	nej
Handkestørrelse	11
Serie	HyFlex®
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Indhold	12
EN 388	3121A
Bæremateriale	Nylon
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	200 mm
Farve	hvid
Vægt	11,6 g
Strikketeknologi	15G
Anvendelse	flergangsbrug
Materiale	PU
Skærebeskyttelsesklasse	A
Produkttype	Universalhandsker