

**Ansell****Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-618, Handskestørrelse: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094260 7
GTIN	10076490489479
Artikelklasse	04P

**Beskrivelse****Udførelse:**

**HyFlex® 11-618.** Ekstremt tynd og alligevel robust handske takket være **18-gauge**-strikketeknik. Specielt velegnet til lette montagearbejder med høje krav til præcision, slutmontage af elektriske motorer, klimaanlæg, ledningsnet.

**Udførelse reklametekst:**

**Tynd handske i fin strik** til lette monteringsarbejder, med krav til høj præcision.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Pasform	meget god
Åndbarhed	meget god
silikonefri	nej
Varmebeskyttelse	kendes ikke

Gribeevne ved olie	god
Føleevne	meget god
DMF-fri	nej
Gribeevne ved fugt	moderat
Materiale, belægning	PU
Handkestørrelse	7
Serie	HyFlex®
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	12
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
EN 388	3121X
Bæremateriale	Nylon
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	195 mm
Farve	sort / blå
Vægt	7,4 g
Strikketeknologi	18G
Anvendelse	flergangsbrug
Materiale	PU
Skærebeskyttelsesklasse	T
Produkttype	Universalhandsker