


HOLEX**Rundhulstanser uden kugletrykleje, Stempel- Ø (hul-Ø): 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

834000 20

GTIN

2050000996436

Artikelklasse

86C

Beskrivelse**Udførelse:**

Består af matrice, stempel og trykskrue.

Uden kugletrykleje.

Anvendelse:

Til stansning af forskellige materialer som f.eks. pladestål, V2A-plader, aluminiumsplader, kobberplader osv. Særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder (f.eks. pladetavler, elskabe, sikringskasser, fordelerdåser, armaturpaneler, stålhåndvaske, karosserier osv.). Ikke egnet til rørbearbejdning. Det er vigtigt, at trykskrue og matrice smøres ved brug.

Betjening:

a) vha. **skruenøgle**.

B) vha. **håndhydraulik** nr. 834655 str. 1.

C) **vha. hydraulisk håndpumpe** nr. 834700. **Fra Ø 50 anbefales brug af den hydrauliske håndpumpe.**

Materiale:

Special-værktøjsstål, bruneret.

Bemærk:

- **Ved betjening med hydrauliske enheder skal trykskruen udskiftes med trækbolt nr. 834070 (specialtilbehør).**
- **Str. 32 og 35 til udstansning af opvaskeborde i rustfrit stål til montering af 1/2 tomme blandingsbatteri.**

Teknisk beskrivelse

Stempel- Ø (hul-Ø)	20 mm
Trykskruens nøglevidde	17 mm
Forboring, hul-Ø	11 mm
Til materialetykkelse (plade-tyk. 37)	1,75 mm
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til	1,25 mm
Trykskrue	M10×1×45
Produkttype	Hulværktøj

Tilbehør

Ekstra trykskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 10/45 mm	834040 10/45
--	--------------