

Garant**Rullevoan m. greb T1, Type: T14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918500 T14
GTIN	4045197612014
Artikelklasse	91T

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsset stålkonstruktion, platform af **træplade** med antracitfarvet, ridsefast overflade.

Greb med Haptoprene®-indlæg og slagfast polypropylen.

2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Specialtilbehør:

Hulvæg nr. 918580 str. SP1. Medfølger ikke.

Lakering:

Sølvfarvet, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Vægt	27 kg
Læssefladehøjde, øverst	853 mm

Læssefladebredde	609 mm
Bæreevne	200 kg
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Læssefladehøjde, nederst	195 mm
Hjul-Ø	125 mm
Højde	1019 mm
Norm	EN 1757-3
Type	T14
Materiale, hjul	Polyurethan-slidbelægning
Bredde	813 mm
Læssefladedybde	459 mm
Dybde	459 mm
Produkttype	Rullevoan m. greb

Tilbehør

Hulpladevæg til iskruning Type SP1	918580 SP1
Klebræt til bordvoan	918581