

**Garant****Bøjlevogn T3, Type: T32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918520 T32
GTIN	4045197611888
Artikelklasse	91T

**Beskrivelse****Udførelse:**

1 lastflade.

Svejset stålkonstruktion, platform af **træplade** med antracitfarvet, ridsefast overflade.

Greb med Haptoprene®-indlæg og slagfast polypropylen. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Specialtilbehør:**

Hulvæg nr. 918580. Medfølger ikke.

**Lakering:**

Sølvfarvet, **pulverlakeret**.

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Hjul-Ø	125 mm
Bredde	970 mm

Højde	915 mm
Materiale, hjul	Polyurethan-slidbelægning
Vægt	20 kg
Type	T32
Bæreevne	250 kg
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Norm	EN 1757-3
Læssefladebredde	850 mm
Læssefladehøjde	195 mm
Dybde	509 mm
Læssefladedybde	500 mm
Produkttype	Bøjlevogn

---

## Tilbehør

Klebræt til bordvogn	918581
Hulpladevæg til iskruning Type SP2	918580 SP2