

**Garant****Bordvogne T9, Type: T94****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918550 T94
GTIN	4045197612137
Artikelklasse	91T

**Beskrivelse****Udførelse:**

2 lastflader.

Midterste etage fås som tilbehør. Platform af **træplade** med antracitfarvet, ridsefast overflade.

Svejsset stålkonstruktion.

Greb med Haptoprene®-indlæg og slagfast polypropylen.

2 faste hjul og 2 drejhjul (med hjulbremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Specialtilbehør:**

Mellemhylde nr. 918575; hulpladevæg nr. 918580. Medfølger ikke.

**Lakering:**

Sølvfarvet, **pulverlakeret**.

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. bæreevne	500 kg
----------------	--------

Højde	925 mm
Type	T94
Læssefladebredde	1000 mm
Bredde	1190 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Materiale, hjul	Polyurethan-slidbelægning
Norm	EN 1757-3
Læssefladehøjde, øverst	925 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst	200 kg
Hjul-Ø	200 mm
Læssefladedybde	600 mm
Dybde	609 mm
Læssefladehøjde, nederst	270 mm
Vægt	49 kg
Produkttype	Bordvogne

## Tilbehør

Mellemhylde til bordvogn T9 til iskruning Læssefladedybde 600 mm	918575 600
Hulpladevæg til iskruning Type SP4	918580 SP4
Klebræt til bordvogn	918581