

Garant**Bøjlevogn T3, Type: T34****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918520 T34
GTIN	4045197611895
Artikelklasse	91T

Beskrivelse**Udførelse:**

1 lastflade.

Svejset stålkonstruktion, platform af **træplade** med antracitfarvet, ridsefast overflade.

Greb med Haptoprene®-indlæg og slagfast polypropylen. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Specialtilbehør:

Hulvæg nr. 918580. Medfølger ikke.

Lakering:

Sølvfarvet, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Bæreevne	500 kg
Læssefladebredde	1000 mm

Læssefladehøjde	270 mm
Vægt	34,4 kg
Hjul-Ø	200 mm
Højde	990 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Materiale, hjul	Polyurethan-slidbelægning
Bredde	1120 mm
Norm	EN 1757-3
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Type	T34
Dybde	609 mm
Læssefladedybde	600 mm
Produkttype	Bøjlevogn

Tilbehør

Klebræt til bordvogn	918581
Hulpladevæg til iskruning Type SP4	918580 SP4