

**Garant****Bordvogne T9, Type: T96****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918550 T96
GTIN	4045197612144
Artikelklasse	91T

**Beskrivelse****Udførelse:**

2 lastflader.

Midterste etage fås som tilbehør. Platform af **træplade** med antracitfarvet, ridsefast overflade.

Svejsset stålkonstruktion.

Greb med Haptoprene®-indlæg og slagfast polypropylen.

2 faste hjul og 2 drejhjul (med hjulbremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Specialtilbehør:**

Mellemhylde nr. 918575; hulpladevæg nr. 918580. Medfølger ikke.

**Lakering:**

Sølvfarvet, **pulverlakeret**.

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Norm	EN 1757-3
------	-----------

Antal drejehjul med hjulbremse	2
Læssefladedybde	700 mm
Læssefladebredde	1000 mm
Hjul-Ø	200 mm
Maks. bæreevne	500 kg
Dybde	709 mm
Højde	925 mm
Læssefladehøjde, øverst	925 mm
Vægt	54 kg
Læssefladehøjde, nederst	270 mm
Type	T96
Materiale, hjul	Polyurethan-slidbelægning
Bæreevne for læsseflade, øverst	200 kg
Bredde	1190 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Produkttype	Bordvogne

## Tilbehør

Klebræt til bordvogn	918581
Hulpladevæg til iskruning Type SP5	918580 SP5
Mellemhylde til bordvogn T9 til iskruning Læssefladedybde 700 mm	918575 700