

Garant**Montagevogn, Type: TB3/0****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918583 TB3/0
GTIN	4045197684158
Artikelklasse	91T

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil svejset stålørssramme. Til modulær fastgørelse af bæreskinner til åbne opbevaringskasser. Mulighed for dobbeltsidet anvendelse, der kan monteres 8 bæreskinner pr. side (vær opmærksom på boksens nyttehøjde). Bæreskinner kan anbringes i trin på 50 mm og har en bæreevne på 30 kg. Ergonomisk 2K-Haptoprene®-skydegreb. 2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse), med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

Leveringsomfang:

tom.

Lakering:

Sølvfarvet, pulverlakeret.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Bredde	1225 mm
Nyttedybde	700 mm

Nyttebredde	1000 mm
Vægt	27,2 kg
Maks. bæreevne	250 kg
Højde	1200 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Ophængsintervaller	50 mm
Nyttehøjde	900 mm
Dybde	710 mm
Type	TB3/0
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Hjul-Ø	125 mm
Højdeindstilling i intervaller	50 mm
Produkttype	Materialevogne