

Garant**Bordvogne T9, Type: T98****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918550 T98
GTIN	4045197612151
Artikelklasse	91T

Beskrivelse**Udførelse:**

2 lastflader.

Midterste etage fås som tilbehør. Platform af **træplade** med antracitfarvet, ridsefast overflade.

Svejsset stålkonstruktion.

Greb med Haptoprene®-indlæg og slagfast polypropylen.

2 faste hjul og 2 drejhjul (med hjulbremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Specialtilbehør:

Mellemhylde nr. 918575; hulpladevæg nr. 918580. Medfølger ikke.

Lakering:

Sølvfarvet, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Materiale, hjul	Polyurethan-slidbelægning
-----------------	---------------------------

Norm	EN 1757-3
Hjul-Ø	200 mm
Type	T98
Højde	925 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst	200 kg
Maks. bæreevne	500 kg
Læssefladehøjde, øverst	925 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Dybde	809 mm
Læssefladebredde	1200 mm
Læssefladehøjde, nederst	270 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Bredde	1390 mm
Læssefladedybde	800 mm
Vægt	64 kg
Produkttype	Bordvogne

Tilbehør

Klebræt til bordvogn	918581
Mellemhylde til bordvogn T9 til iskruning Læssefladedybde 800 mm	918575 800
Hulpladevæg til iskruning Type SP6	918580 SP6