

Garant**Bøjlevogn T3, Type: T38****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918520 T38
GTIN	4045197612113
Artikelklasse	91T

Beskrivelse**Udførelse:**

1 lastflade.

Svejset stålkonstruktion, platform af **træplade** med antracitfarvet, ridsefast overflade.

Greb med Haptoprene®-indlæg og slagfast polypropylen. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Specialtilbehør:

Hulvæg nr. 918580. Medfølger ikke.

Lakering:

Sølvfarvet, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Læssefladehøjde	270 mm
Norm	EN 1757-3

Type	T38
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Bæreevne	500 kg
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Læssefladebredde	1200 mm
Materiale, hjul	Polyurethan-slidbelægning
Bredde	1320 mm
Højde	990 mm
Vægt	41 kg
Hjul-Ø	200 mm
Dybde	809 mm
Læssefladedybde	800 mm
Produkttype	Bøjlevogn

Tilbehør

Klebræt til bordvogn	918581
Hulpladevæg til iskruning Type SP6	918580 SP6