

**Garant****Etagevogn TS9 med 4 lastflader, Type: TS94****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

918560 TS94

GTIN

4045197684448

Artikelklasse

91T

**Beskrivelse****Udførelse:**

Svejsset stålkonstruktion, platform af **træplader** med antracitfarvet, ridsefast overflade. Kan indstilles i trin på 130 mm. Greb på siden med Haptoprene®-indlæg og slagfast polypropylen. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med hjulbremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

**Norm:****EN 1757-3****Specialtilbehør:**

Ekstra hylde nr. 918577. Hulpladevæg nr. 918580.

**Lakering:**Sølvfarvet, **pulverlakeret**.**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Bæreevne i alt

500 kg

Vægt

70 kg

Hjul-Ø	200 mm
Bæreevne pr. indlægshylde	75 kg
Læssefladebredde	1000 mm
Bredde	1225 mm
Norm	EN 1757-3
Skydehåndtag	ja
Højde	1835 mm
Materiale, hjul	Massivt gummi
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Type	TS94
Højdejusteringsintervaller	130 mm
Dybde	610 mm
Læssefladedybde	600 mm
Højdeindstilling i intervaller	130 mm
Produkttype	Etagevogn

## Tilbehør

Hulpladevæg til iskruning Type SP4	918580 SP4
Klembræt til bordvogn	918581
Mellemhylde til etagevogn TS9 til iskruning Læssefladedybde 600 mm	918577 600