

Garant**Montagevogn, Type: TB3/90****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 918583 TB3/90 |
| GTIN | 4045197684165 |
| Artikelklasse | 91T |

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil svejset stålørssramme. Til modulær fastgørelse af bæreskinner til åbne opbevaringskasser. Mulighed for dobbeltsidet anvendelse, der kan monteres 8 bæreskinner pr. side (vær opmærksom på boksens nyttehøjde). Bæreskinner kan anbringes i trin på 50 mm og har en bæreevne på 30 kg. Ergonomisk 2K-Haptoprene®-skydegreb. 2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse), med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

Leveringsomfang:

Forsynet med 12× bæreskinner nr. 918584 str. TB3, 54× åbne opbevaringskasser, røde nr. 963321 str. SB5 og 36× åbne opbevaringskasser, blå nr. 963321 str. SB4.

Lakering:

Sølvfarvet, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|--------|
| Antal drejehjul med hjulbremse | 2 |
| Maks. bæreevne | 250 kg |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Nyttehøjde | 900 mm |
| Nyttedybde | 700 mm |
| Bredde | 1225 mm |
| Antal åbne opbevaringskasser | 90 |
| Højde | 1200 mm |
| Vægt | 27,2 kg |
| Nyttebredde | 1000 mm |
| Dybde | 710 mm |
| Ophængsintervaller | 50 mm |
| Type | TB3/90 |
| Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 |
| Hjul-Ø | 125 mm |
| Højdeindstilling i intervaller | 50 mm |
| Produkttype | Materialevogne |

Tilbehør

| | |
|---|--------------|
| Skydehåndtag Farve BLACK | 920135 BLACK |
| Bærerskinne til montagevogn Passer til type TB3 | 918584 TB3 |
| Skydehåndtag Farve BLUE | 920135 BLUE |
| Äben opbevaringskasse PEenkeltvis Type SB5 | 963321 SB5 |
| Äben opbevaringskasse PEenkeltvis Type SB4 | 963321 SB4 |
| Montagevogn Type TB3/0 | 918583 TB3/0 |