

Garant**Bordvogne T5, Type: T54****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918530 T54
GTIN	4045197611840
Artikelklasse	91T

Beskrivelse**Udførelse:**

2 lastflader.

Svejsset stålkonstruktion, platform af **træplade** med antracitfarvet, ridsefast overflade.

Greb med Haptoprene®-indlæg og slagfast polypropylen.

2 faste hjul og 2 drejhjul (med hjulbremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Specialtilbehør:

Mellemhylde nr. 918570; hulpladevæg nr. 918580. Medfølger ikke.

Lakering:

Sølvfarvet, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Læssefladebredde	850 mm
------------------	--------

Antal drejehjul med hjulbremse	2
Læssefladehøjde, øverst	850 mm
Læssefladedybde	500 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst	80 kg
Hjul-Ø	125 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Højde	1020 mm
Materiale, hjul	Polyurethan-slidbelægning
Dybde	509 mm
Type	T54
Bredde	980 mm
Vægt	34 kg
Maks. bæreevne	250 kg
Norm	EN 1757-3
Læssefladehøjde, nederst	195 mm
Produkttype	Bordvogne

Tilbehør

Klebræt til bordvogn	918581
Hulpladevæg til iskruning Type SP2	918580 SP2
Ekstra skuffe til bordvogn Type 75	918556 75
Mellemhylde til bordvogn T5 og T7 til iskruning Læssefladedybde 500 mm	918570 500