


**HOLEX****Rundhulstanser uden kugletrykleje, Stempel- Ø (hul-Ø): 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	834000 30
GTIN	2050000996498
Artikelklasse	86C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Består af matrice, stempel og trykskrue.

**Uden** kugletrykleje.

**Anvendelse:**

Til stansning af forskellige materialer som f.eks. pladestål, V2A-plader, aluminiumsplader, kobberplader osv. Særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder (f.eks. pladetavler, elskabe, sikringskasser, fordelerdåser, armaturpaneler, stålhåndvaske, karosserier osv.). Ikke egnet til rørbearbejdning. Det er vigtigt, at trykskrue og matrice smøres ved brug.

**Betjening:**

a) vha. **skruenøgle**.

B) vha. **håndhydraulik** nr. 834655 str. 1.

C) **vha. hydraulisk håndpumpe** nr. 834700. **Fra Ø 50 anbefales brug af den hydrauliske håndpumpe.**

**Materiale:**

Special-værktøjsstål, bruneret.

**Bemærk:**

- **Ved betjening med hydrauliske enheder skal trykskruen udskiftes med trækbolt nr. 834070 (specialtilbehør).**
- **Str. 32 og 35 til udstansning af opvaskeborde i rustfrit stål til montering af 1/2 tomme blandingsbatteri.**

## Teknisk beskrivelse

Trykskrue	M10×1×55
Trykskruens nøglevidde	17 mm
Til materialetykkelse (plade-tyk. 37)	1,75 mm
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til	1,25 mm
Forboring, hul-Ø	11 mm
Stempel- Ø (hul-Ø)	30 mm
Produkttype	Hulværktøj

---

## Tilbehør

Ekstra trykskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 10/55 mm	834040 10/55
Ekstra kugletryklejeskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 10/55 mm	834060 10/55