

Garant**Etagevogn TS9 med 4 lastflader, Type: TS96****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918560 TS96
GTIN	4045197684455
Artikelklasse	91T

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsset stålkonstruktion, platform af **træplader** med antracitfarvet, ridsefast overflade. Kan indstilles i trin på 130 mm. Greb på siden med Haptoprene®-indlæg og slagfast polypropylen. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med hjulbremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

Norm:**EN 1757-3****Specialtilbehør:**

Ekstra hylde nr. 918577. Hulpladevæg nr. 918580.

Lakering:Sølvfarvet, **pulverlakeret**.**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Bredde	1225 mm
Hjul-Ø	200 mm

Højde	1835 mm
Skydehåndtag	ja
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Læssefladebredde	1000 mm
Norm	EN 1757-3
Bæreevne pr. indlægshylde	85 kg
Type	TS96
Bæreevne i alt	500 kg
Materiale, hjul	Massivt gummi
Vægt	76 kg
Højdejusteringsintervaller	130 mm
Dybde	710 mm
Læssefladedybde	700 mm
Højdeindstilling i intervaller	130 mm
Produkttype	Etagevogn

Tilbehør

Klebræt til bordvogn	918581
Mellemhylde til etagevogn TS9 til iskruning Læssefladedybde 700 mm	918577 700
Hulpladevæg til iskruning Type SP5	918580 SP5