

Garant**Bordvogne T5, Type: T56****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 918530 T56 |
| GTIN | 4045197611857 |
| Artikelklasse | 91T |

Beskrivelse**Udførelse:**

2 lastflader.

Svejsset stålkonstruktion, platform af **træplade** med antracitfarvet, ridsefast overflade.

Greb med Haptoprene®-indlæg og slagfast polypropylen.

2 faste hjul og 2 drejhjul (med hjulbremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Specialtilbehør:

Mellemhylde nr. 918570; hulpladevæg nr. 918580. Medfølger ikke.

Lakering:

Sølvfarvet, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------|---------|
| Bredde | 1130 mm |
|--------|---------|

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Læssefladebredde | 1000 mm |
| Dybde | 609 mm |
| Materiale, hjul | Polyurethan-slidbelægning |
| Vægt | 42 kg |
| Antal drejehjul med hjulbremse | 2 |
| Norm | EN 1757-3 |
| Type | T56 |
| Hjul-Ø | 125 mm |
| Læssefladehøjde, nederst | 195 mm |
| Højde | 1020 mm |
| Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 |
| Læssefladehøjde, øverst | 850 mm |
| Læssefladedybde | 600 mm |
| Bæreevne for læsseflade, øverst | 80 kg |
| Maks. bæreevne | 250 kg |
| Produkttype | Bordvogne |

Tilbehør

| | |
|---|------------|
| Hulpladevæg til iskruning Type SP3 | 918580 SP3 |
| Klebræt til bordvogn | 918581 |
| Mellemhylde til bordvogn T5 og T7 til iskruning Læssefladedybde 600 mm | 918570 600 |
| Ekstra skuffe til bordvogn Type 75 | 918556 75 |