


HOLEX**Rundhulstanser uden kugletrykleje, Stempel- Ø (hul-Ø): 16,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	834000 16,5
GTIN	2050000996412
Artikelklasse	86C

Beskrivelse**Udførelse:**

Består af matrice, stempel og trykskrue.

Uden kugletrykleje.

Anvendelse:

Til stansning af forskellige materialer som f.eks. pladestål, V2A-plader, aluminiumsplader, kobberplader osv. Særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder (f.eks. pladetavler, elskabe, sikringskasser, fordelerdåser, armaturpaneler, stålhåndvaske, karosserier osv.). Ikke egnet til rørbearbejdning. Det er vigtigt, at trykskrue og matrice smøres ved brug.

Betjening:

a) vha. **skruenøgle**.

B) vha. **håndhydraulik** nr. 834655 str. 1.

C) **vha. hydraulisk håndpumpe** nr. 834700. **Fra Ø 50 anbefales brug af den hydrauliske håndpumpe.**

Materiale:

Special-værktøjsstål, bruneret.

Bemærk:

- **Ved betjening med hydrauliske enheder skal trykskruen udskiftes med trækbolt nr. 834070 (specialtilbehør).**
- **Str. 32 og 35 til udstansning af opvaskeborde i rustfrit stål til montering af 1/2 tomme blandingsbatteri.**

Teknisk beskrivelse

Trykskrue	M10×1×45
Stempel- Ø (hul-Ø)	16,5 mm
Til materialetykkelse (plade-tyk. 37)	1,75 mm
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til	1,25 mm
Trykskruens nøglevidde	17 mm
Til metriske gevind iht. DIN EN 60423	M16×1,5
Forboring, hul-Ø	11 mm
Produkttype	Hulværktøj

Tilbehør

Ekstra trykskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 10/45 mm	834040 10/45
--	--------------