

Garant**Etagevogn TS9 med 4 lastflader, Type: TS98****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 918560 TS98 |
| GTIN | 4045197684462 |
| Artikelklasse | 91T |

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsset stålkonstruktion, platform af **træplader** med antracitfarvet, ridsefast overflade. Kan indstilles i trin på 130 mm. Greb på siden med Haptoprene®-indlæg og slagfast polypropylen. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med hjulbremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

Norm:**EN 1757-3****Specialtilbehør:**

Ekstra hylde nr. 918577. Hulpladevæg nr. 918580.

Lakering:Sølvfarvet, **pulverlakeret**.**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------|--------|
| Bæreevne i alt | 500 kg |
| Hjul-Ø | 200 mm |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Vægt | 91 kg |
| Bredde | 1390 mm |
| Norm | EN 1757-3 |
| Læssefladebredde | 1200 mm |
| Bæreevne pr. indlægshylde | 95 kg |
| Højde | 1835 mm |
| Skydehåndtag | ja |
| Antal drejehjul med hjulbremse | 2 |
| Materiale, hjul | Massivt gummi |
| Type | TS98 |
| Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 |
| Højdejusteringsintervaller | 130 mm |
| Dybde | 810 mm |
| Læssefladedybde | 800 mm |
| Højdeindstilling i intervaller | 130 mm |
| Produkttype | Etagevogn |

Tilbehør

| | |
|---|------------|
| Klebræt til bordvogn | 918581 |
| Mellemhylde til etagevogn TS9 til iskruning Læssefladedybde 800 mm | 918577 800 |
| Hulpladevæg til iskruning Type SP6 | 918580 SP6 |