

Garant**Bordvogne T7, Type: T76****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918540 T76
GTIN	4045197611871
Artikelklasse	91T

Beskrivelse**Udførelse:**

3 lastflader.

Midterste etage kan fastgøres i 3 højder. Svejset stålkonstruktion, platform af **træplade** med antracitfarvet, ridsefast overflade.

Greb med Haptoprene®-indlæg og slagfast polypropylen. 2 faste hjul og 2 drejehjul (med hjulbremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Specialtilbehør:

Hulpladevæg nr. 918580. Medfølger ikke.

Lakering:

Sølvfarvet, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Dybde	609 mm
-------	--------

Læssefladehøjde, midte	522 mm
Læssefladehøjde, øverst	850 mm
Norm	EN 1757-3
Bæreevne for lastflade, midte	80 kg
Hjul-Ø	125 mm
Bredde	1130 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Bæreevne for læsseflade, øverst	80 kg
Maks. bæreevne	250 kg
Type	T76
Materiale, hjul	Polyurethan-slidbelægning
Højde	1020 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Læssefladedybde	600 mm
Læssefladebredde	1000 mm
Vægt	58 kg
Læssefladehøjde, nederst	195 mm
Produkttype	Bordvogne

Tilbehør

Ekstra skuffe til bordvogn Type 75	918556 75
Klebræt til bordvogn	918581
Hulpladevæg til iskruning Type SP3	918580 SP3
Mellemhylde til bordvogn T5 og T7 til iskruning Læssefladedybde 600 mm	918570 600