

**Bøjlevogn, Type: 2500****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919800 2500
GTIN	4017976025001
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsede stålrør og profilstål, platform af træplade med dekorationsoverflade i bøg. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) og TPE-dæk, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brillantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Materiale, hjul	TPE
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Antal drejhjul med hjulbremse	2
Norm	EN 1757-3
Type	2500
Bæreevne	500 kg

Højde	948 mm
Vægt	23 kg
Hjul-Ø	160 mm
Læssefladebredde	850 mm
Læssefladehøjde	228 mm
Bredde	975 mm
Dybde	509 mm
Læssefladedybde	500 mm
Produkttype	Bøjlevogn