


HOLEX**Rundhulstanser uden kugletrykleje, Stempel- Ø (hul-Ø): 35mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

834000 35

GTIN

2050000996528

Artikelklasse

86C

Beskrivelse**Udførelse:**

Består af matrice, stempel og trykskrue.

Uden kugletrykleje.

Anvendelse:

Til stansning af forskellige materialer som f.eks. pladestål, V2A-plader, aluminiumsplader, kobberplader osv. Særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder (f.eks. pladetavler, elskabe, sikringskasser, fordelerdåser, armaturpaneler, stålhåndvaske, karosserier osv.). Ikke egnet til rørbearbejdning. Det er vigtigt, at trykskrue og matrice smøres ved brug.

Betjening:

a) vha. **skruenøgle**.

B) vha. **håndhydraulik** nr. 834655 str. 1.

C) **vha. hydraulisk håndpumpe** nr. 834700. **Fra Ø 50 anbefales brug af den hydrauliske håndpumpe.**

Materiale:

Special-værktøjsstål, bruneret.

Bemærk:

- **Ved betjening med hydrauliske enheder skal trykskruen udskiftes med trækbolt nr. 834070 (specialtilbehør).**
- **Str. 32 og 35 til udstansning af opvaskeborde i rustfrit stål til montering af 1/2 tomme blandingsbatteri.**

Teknisk beskrivelse

Trykskruens nøglevidde	24 mm
Forboring, hul-Ø	17 mm
Til materialetykkelse (plade-tyk. 37)	2,5 mm
Trykskrue	M16×1,5×55
Stempel- Ø (hul-Ø)	35 mm
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til	1,75 mm
Produkttype	Hulværktøj

Tilbehør

Ekstra trykskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 16/55 mm	834040 16/55
Ekstra kugletryklejeskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 16/55 mm	834060 16/55