

Garant**Bordvogne T9, Type: T92****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918550 T92
GTIN	4045197612120
Artikelklasse	91T

Beskrivelse**Udførelse:**

2 lastflader.

Midterste etage fås som tilbehør. Platform af **træplade** med antracitfarvet, ridsefast overflade.

Svejset stålkonstruktion.

Greb med Haptoprene®-indlæg og slagfast polypropylen.

2 faste hjul og 2 drejhjul (med hjulbremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Specialtilbehør:

Mellemhylde nr. 918575; hulpladevæg nr. 918580. Medfølger ikke.

Lakering:

Sølvfarvet, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Type	T92
------	-----

Læssefladehøjde, nederst	195 mm
Hjul-Ø	125 mm
Materiale, hjul	Polyurethan-slidbelægning
Højde	850 mm
Læssefladebredde	850 mm
Dybde	509 mm
Maks. bæreevne	250 kg
Læssefladedybde	500 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Bredde	1040 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst	200 kg
Læssefladehøjde, øverst	850 mm
Norm	EN 1757-3
Vægt	33 kg
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Produkttype	Bordvogne

Tilbehør

Ekstra skuffe til bordvogn Type 75	918556 75
Hulpladevæg til iskruning Type SP2	918580 SP2
Klebræt til bordvogn	918581
Mellemhylde til bordvogn T9 til iskruning Læssefladedybde 500 mm	918575 500