

**Garant****HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 2,8 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202268 2,8
GTIN	4045197929853
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse****Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

**Bemærk:****Efterfølgerprodukt for nr. 202080.**

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde  $L_c$ : 8 mmUdhængslængde  $L_1$  inkl. fristilling: 15 mmFristilling-Ø  $D_i$ : 2,6 mm

Samlet længde L: 57 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 6 mm**Teknisk beskrivelse**

Udhængslængde $L_1$ inkl. fristilling	15 mm
Antal tænder Z	3
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Skærlængde $L_c$	8 mm
Samlet længde L	57 mm

Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Fristilling-Ø $D_1$	2,6 mm
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm
Skær-Ø $D_c$	2,8 mm
Skaft-Ø $D_s$	6 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser