

**Bøjlevogn, Type: 2501****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919800 2501
GTIN	4017976025018
Artikelklasse	96F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Svejsede stålrør og profilstål, platform af træplade med dekorationsoverflade i bøg. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) og TPE-dæk, nav med rullelejer.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Lakering:**

Brillantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Norm	EN 1757-3
Hjul-Ø	200 mm
Bredde	1125 mm
Bæreevne	600 kg
Materiale, hjul	TPE
Læssefladebredde	1000 mm

Læssefladehøjde	270 mm
Højde	990 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Type	2501
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Vægt	27 kg
Dybde	609 mm
Læssefladedybde	600 mm
Produkttype	Bøjlevogn