

Garant**Rullevoan m. greb T1, Type: T12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918500 T12
GTIN	4045197612007
Artikelklasse	91T

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsset stålkonstruktion, platform af **træplade** med antracitfarvet, ridsefast overflade.

Greb med Haptoprene®-indlæg og slagfast polypropylen.

2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Sølvfarvet, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Type	T12
Vægt	15 kg
Bæreevne	250 kg

Højde	900 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Læssefladehøjde, nederst	195 mm
Norm	EN 1757-3
Bredde	860 mm
Læssefladebredde	600 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Hjul-Ø	125 mm
Materiale, hjul	Polyurethan-slidbelægning
Læssefladedybde	500 mm
Dybde	509 mm
Produkttype	Rullevoغن m. greb