

Garant**Kort borepatron Form AD, SK 40, Spændeområde: 0,5-13mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301425 0,5-13
GTIN	4045197931771
Artikelklasse	31B

Beskrivelse**Udførelse:**

Til højre- og venstreløb.

Med Balluff-/RFID-chip-boring. Maksimal rundløbsfejl $\leq 20 \mu\text{m}$.

Sandblæst og slebet.

- **Slank konstruktion.**
- **Måltrettet kølemiddeloverførsel til værktøjer med IK.**
- **Optimale holdemomenter på værktøjet.**

Leveringsomfang:

Inklusive **Torx® - spændenøgle** med T-greb, **til høj kraftoverførsel.**

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	0,5 - 13 mm
Udragende længde, A-mål	76 mm
Udvendig Ø D	43 mm
Ekstra Torx®-spændenøgle nr. 625220	TX25
Type	slank
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	AD
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 20 μm
Maks. spændemoment $M_{d \text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Produkttype	Kort borepatron