

Garant**Kort borepatron Form AD, SK 40, Spændeområde: 1-16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301425 1-16
GTIN	4045197931795
Artikelklasse	31B

Beskrivelse**Udførelse:**

Til højre- og venstreløb.

Med Balluff-/RFID-chip-boring. Maksimal rundløbsfejl $\leq 20 \mu\text{m}$.

Sandblæst og slebet.

- **Slank konstruktion.**
- **Måltrettet kølemiddeloverførsel til værktøjer med IK.**
- **Optimale holdemomenter på værktøjet.**

Leveringsomfang:

Inklusive **Torx® - spændenøgle** med T-greb, **til høj kraftoverførsel.**

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Type	slank
Spændeområde	1 - 16 mm
Ekstra Torx®-spændenøgle nr. 625220	TX25
Udragende længde, A-mål	80 mm
Udvendig Ø D	50 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	AD
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 20 μm
Maks. spændemoment $M_{d \text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Produkttype	Kort borepatron