

**Kort borepatron Form A, SK 40, Spændeområde: 2,5-16mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 301565 2,5-16 |
| GTIN | 4045197931818 |
| Artikelklasse | 32K |

Beskrivelse**Udførelse:**

Til højre- og venstreløb.

Bruneret. Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Leveringsomfang:

Inklusive **Torx® - spændenøgle** med T-greb, **til høj kraftoverførsel.**

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-----------------------------------|
| Spændeområde | 2,5 - 16 mm |
| Udragende længde, A-mål | 80 mm |
| Ekstra Torx®-spændenøgle nr. 625220 | TX25 |
| Udvendig Ø D | 50 mm |
| Adapter | SK 40 |
| Holder-standard | ISO 7388-1 |
| Form | A |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 50 µm |

| | |
|---|-----------------|
| Maks. spændemoment $M_{d \text{ maks}}$ | ≤ 14 Nm |
| Balluffchip-boring | ja |
| Produkttype | Kort borepatron |