

**Kort borepatron Form A, SK 50, Spændeområde: 2,5-16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301575 2,5-16
GTIN	4045197931825
Artikelklasse	32K

Beskrivelse**Udførelse:**

Til højre- og venstreløb.
Bruneret. Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Leveringsomfang:

Inklusive **Torx® - spændenøgle** med T-greb, **til høj kraftoverførsel.**

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Ekstra Torx®-spændenøgle nr. 625220	TX25
Udvendig Ø D	50 mm
Spændeområde	2,5 - 16 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Adapter	SK 50
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 50 µm

Maks. spændemoment $M_{d \text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Kort borepatron