

**Kort borepatron Form A, SK 40, Spændeområde: 2,5-16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302565 2,5-16
GTIN	4045197931832
Artikelklasse	32K

Beskrivelse**Udførelse:**

Til højre- og venstreløb. Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Til spænding af bor, forsænkere og rivaler på fræsemaskiner.

Leveringsomfang:

Inklusive spændenøgle til Torx® med t-greb, til optimal kraftoverførsel.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	85 mm
Udvendig Ø D	56 mm
Spændeområde	2,5 - 16 mm
Reservespændenøgler	SW6
Adapter	SK 40
Holder-standard	DIN 2080
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 50 µm
Maks. spændemoment M _{d maks}	≤ 14 Nm
Produkttype	Kort borepatron

