

Garant**Kort borepatron Form A, HSK-A 63, Spændeområde: 1-16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307725 1-16
GTIN	4045197931887
Artikelklasse	31B

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Til højre- og venstreløb.**
 - **Med RFID/balluff-chip-boring.**
- Med indvendig køling op til maks. 50 bar.
Rundløbsnøjagtighed ≤ 20 µm.
- **Slank konstruktion.**
 - **Måltrettet kølemiddeloverførsel til værktøjer med IK.**
 - **Optimale holdemomenter på værktøjet.**

Leveringsomfang:

Inklusive **spændenøgle** med T-greb.

Specialtilbehør:

Topnøgle nr. 309890. Kølemiddelrør nr. 309880.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	1 - 16 mm
Udvendig Ø D	50 mm
Type	slank
Udragende længde, A-mål	104 mm
Ekstra Torx®-spændenøgle nr. 625220	TX25
Adapter	HSK-A 63

Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69882-7
Holder-standard	DIN 69893-1
Form	A
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 20 μm
Maks. spændemoment $M_{d \text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Produkttype	Kort borepatron