

Garant**Borepatron til korthulsbor, PSC 63, Spændeområde: 1-16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308595 1-16
GTIN	4045197932020
Artikelklasse	31B

Beskrivelse**Udførelse:**

- Til højre- og venstreløb.
- Sandblæst.
- Med RFID-/balluff-chip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Leveringsomfang:Inklusive **Torx®-spændenøgle**.**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309885, topnøgle nr. 309893.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	93,1 mm
Udvendig Ø D	50 mm
Ekstra Torx®-spændenøgle nr. 625220	TX25
Spændeområde	1 - 16 mm
Adapter	PSC 63
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 18000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Maks. spændemoment M _{d maks}	≤ 14 Nm
Produkttype	Kort borepatron