

Garant**Borepatron til korthulsbor, VDI 30, Spændeområde: 1-16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319715 1-16
GTIN	4045197932037
Artikelklasse	31B

Beskrivelse**Udførelse:**

- Kølemiddeltilførsel via Index-boring.
- Maksimale kølemiddeltryk 50 bar.
- Type GARANT med Torx®-spændenøgle til høj kraftoverførsel.

Anvendelse:

På NC-drejmaskiner og bearbejdningscentre.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	1 - 16 mm
Spændenøgle	TX25
Udhængslængde l_1	90 mm
Patron, udv. $\varnothing d_1$	50,5 mm
VDI-størrelse	VDI 30
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
Produkttype	Kort VDI-borepatron

