

**HOLEX****Kort borepatron Form A, HSK-A 63, Spændeområde: 2,5-16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307765 2,5-16
GTIN	4045197932006
Artikelklasse	32K

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Til højre- og venstreløb.
- Med RFID/balluff-chip-boring.
- Slank konstruktion.
- Måltrettet kølemiddeloverførsel til værktøjer med IK.
- Optimale holdemomenter på værktøjet.

**Leveringsomfang:**

Inklusive spændenøgle med T-greb.

**Specialtilbehør:**

Topnøgle nr. 309890. Kølemiddelrør nr. 309880.

**Teknisk beskrivelse**

Type	slank
Spændeområde	2,5 - 16 mm
Ekstra Torx®-spændenøgle nr. 625220	TX25
Udvendig Ø D	50 mm
Udragende længde, A-mål	104 mm
Adapter	HSK-A 63
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>

Rundløbsnøjagtighed	≤ 50 μm
Maks. spændemoment $M_{d \text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Produkttype	Kort borepatron