

**Kort borepatron Form A, HSK-A 100, Spændeområde: 2,5-16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307775 2,5-16
GTIN	4045197932013
Artikelklasse	32K

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Til højre- og venstreløb.
- Med RFID/balluff-chip-boring.
- Slank konstruktion.
- Målrrettet kølemiddeloverførsel til værktøjer med IK.
- Optimale holdemomenter på værktøjet.

**Leveringsomfang:**

Inklusive **spændenøgle** med T-greb.

**Specialtilbehør:**

Topnøgle nr. 309890. Kølemiddelrør nr. 309880.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	110 mm
Spændeområde	2,5 - 16 mm
Ekstra Torx®-spændenøgle nr. 625220	TX25
Udvendig Ø D	50 mm
Type	slank
Adapter	HSK-A 100
Holder-standard	ISO 12164-1

Holder-standard	DIN 69882-7
Holder-standard	DIN 69893-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 50 μm
Maks. spændemoment $M_{d \text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Produkttype	Kort borepatron