

**Garant****Kort borepatron Form AD, SK 40, Spændeområde: 0,3-8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301425 0,3-8
GTIN	4045197932051
Artikelklasse	31B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til højre- og venstreløb.

Med Balluff-/RFID-chip-boring. Maksimal rundløbsfejl  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Sandblæst og slebet.

- **Slank konstruktion.**
- **Målrrettet kølemiddeloverførsel til værktøjer med IK.**
- **Optimale holdemomenter på værktøjet.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive **Torx® - spændenøgle** med T-greb, **til høj kraftoverførsel.**

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Ekstra Torx®-spændenøgle nr. 625220	TX25
Udragende længde, A-mål	70 mm
Type	slank
Udvendig $\varnothing$ D	35 mm
Spændeområde	0,3 - 8 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	AD
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 20 μm
Maks. spændemoment $M_{d \text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Produkttype	Kort borepatron