

**HOLEX****Spaltepladestanser med kugletrykleje, Stempel- Ø (hul-Ø): 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	834160 12,5
GTIN	2050001756435
Artikelklasse	86C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Består af matrice, stempel og trykskrue.

**Med** kugletrykleje og **spaltestempel**, der skærer det udstansede skrog i 3 dele. Dermed kan affaldsmaterialet uden problemer hældes ud af matricen.

**Anvendelse:**

Til stansning af forskellige materialer som f.eks. pladestål, V2A-plader, aluminiumsplader, kobberplader osv. Særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder (f.eks. pladetavler, elskabe, sikringskasser, fordelerdåser, armaturpaneler, stålhåndvaske, karosserier osv.). Ikke egnet til rørbearbejdning. Det er vigtigt, at trykskrue og matrice smøres ved brug.

**Betjening:**

a) vha. **skruenøgle**.

B) vha. **håndhydraulik** nr. 834655 str. 1.

C) **vha. hydraulisk håndpumpe** nr. 834700. **Fra Ø 50 anbefales brug af den hydrauliske håndpumpe.**

**Materiale:**

Special-værktøjsstål, bruneret.

**Bemærk:**

- **Ved betjening med hydrauliske enheder skal trykskruen udskiftes med trækbolt nr. 834070 (specialtilbehør).**
- **Str. 32 og 35 til udstansning af opvaskeborde i rustfrit stål til montering af 1/2 tomme blandingsbatteri.**

**Teknisk beskrivelse**

Tryskruens nøglevidde	Indvendig sekskant str. 5 mm
Stempel- Ø (hul-Ø)	12,5 mm
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til	1 mm
Tryskrue	M6×30
Til panserrørgevind iht. DIN 40430	Pg7
Til materialetykkelse (plade-tyk. 37)	1,5 mm
Forboring, hul-Ø	7 mm
Til metriske gevind iht. DIN EN 60423	M12×1,5
Produkttype	Hulværktøj

## Tilbehør

Ekstra trykskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 6/30 mm	834040 6/30
--	-------------