

**Bordvogn med 2 lastflader, Type: 2400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919860 2400
GTIN	4017976024004
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsede stålør og profilstål, platform af træplade med dekorationsoverflade i bøg.
2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse), TPE-dæk og nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Vægt	37 kg
Hjul-Ø	160 mm
Læssefladehøjde, nederst	228 mm
Type	2400
Læssefladedybde	500 mm
Læssefladebredde	850 mm

Bæreevne for læsseflade, øverst	200 kg
Materiale, hjul	TPE
Maks. bæreevne	500 kg
Dybde	509 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Højde	860 mm
Læssefladehøjde, øverst	860 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Bredde	1047 mm
Norm	EN 1757-3
Produkttype	Bordvogne