

**Bordvogn med 2 lastflader, Type: 2401****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919860 2401
GTIN	4017976024011
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsede stålør og profilstål, platform af træplade med dekorationsoverflade i bøg.
2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse), TPE-dæk og nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Bæreevne for læsseflade, øverst	200 kg
Norm	EN 1757-3
Læssefladedybde	600 mm
Læssefladebredde	1000 mm
Antal drejhjul med hjulbremse	2
Bredde	1197 mm

Læssefladehøjde, øverst	900 mm
Højde	900 mm
Materiale, hjul	TPE
Hjul-Ø	200 mm
Type	2401
Vægt	44 kg
Læssefladehøjde, nederst	270 mm
Dybde	609 mm
Maks. bæreevne	600 kg
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Produkttype	Bordvogne